

Termékadatlap

Jellemzők

DF2JA1311

Biztosítóbeté 315A 500V AC



Fő jellemzők

Termékválaszték	DF6
Termékcsalád	Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa	Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve	kiolvadt olvadóbiztosító betét jelző
Készülék alkalmazás	Védelem
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC
Olvadóbiztosító méret	NH2
Biztosíték típusa	DIN

Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	315 A
Olvadóbiztosító görbe	AM
Mennyiség készletenként	30-as készlet
Nettó súly	0,56 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,9 cm
1. csomag szélessége	5,15 cm
1. csomag hossza	16,2 cm
1. csomag súlya	600 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2. csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	15,8 cm
2. csomag hossza	16,4 cm
2. csomag súlya	1,882 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	21
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	13,784 kg

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképeire vonatkozó muszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékek vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------