

EPH3100321

ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági
zsaluval, csapfedeles - IP44, kerettel, fehér



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Aljzatszám	1
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
További információk a csatlakozóaljzatról	Biztonsági zsalu és csapfedél
Színárnyalat	Fehér
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Komplett termék
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok51...69 mm
Aljzat szabványa	CEE 7/3
Aljzat szabványától eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 A -250 V AC
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret ABS + PC: fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): csapfedél
Vezeték hosszúság	13,0 mm
Vezető anyaga	Réz
Csatlakozások - bekötési pontok	Kiemelőkarok
Kábelek száma	2 vezeték(ek)2,5 mm ²
Kábel merevsége	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Mennyiség készletenként	1
IP védettségi fok	IP44
Kiálló mélység	17 mm
Szélesség	83 mm
Magasság	83 mm
Mélység	48 mm
Nettó súly	0,104 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Terméktanúsítványok	TSE[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	104,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	1,111 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	14,008 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------