

Termékadatlap
JellemzőkEPH3200221
ASFORA TV aljzat, átmenő, 4 dB, fehér

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	TV aljzat
Készülék bemutatása	Komplett termék
TV aljzat típusa	Átmenő (felfűzött)
Szerelvény kiegészítő információk	Felfűzött rendszerhez
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok51...80 mm
Aljzatszám	1
TV-csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
Csillapítás	4 dB
Színárnyalat	Fehér
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Egyenáramú	Nem
Mennyiség soronként	2
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Vezető anyaga	Réz
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	38 mm
Kiálló mélység	10 mm
Nettó súly	0,087 kg
IP védettségi fok	IP20

Környezet

Minőségi címkék	CE
-----------------	----

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	81,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	887,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	11,188 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.