

EPH3400321

ASFORA TV/SAT aljzat, átmenő, 8 dB, fehér



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	TV/SAT aljzat
Készülék bemutatása	Komplett termék
TV aljzat típusa	Átmenő (felfűzött)
Szerelvény kiegészítő információk	Felfűzött rendszerhez
A csomagolás típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok51...80 mm
Aljzatszám	2
TV-csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
SAT-csatlakozó	F csatlakozó
Csillapítás	8 dB
Színárnyalat	Fehér
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Egyenáramú	SAT aljzatban
Mennyiség soronként	4
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Vezető anyaga	Réz
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	42 mm
Kiálló mélység	13 mm
Nettó súly	0,117 kg
IP védettség	IP20

Környezet

Minőségi címkék	CE
-----------------	----

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	117,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1

Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	1,276 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	8,073 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------