



Fő jellemzők

Termékválaszték	EZC400 EZCV250
Termékcsalád	EasyPact
Készülék rövid neve	AX
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék alkalmazás	Egyes fogadás
Termékcsalád kompatibilitása	Easypact EZCV áramkör-megszakító Easypact EZCV áramkör-megszakító
Jelérzékelők összeállítása	1 NO/NC

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő érintkezők típusa	Szabvány
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	5 A
Le névleges üzemi áram	AC-12: 3 A -250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A -125 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A -24 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 5 A -48 Veff AC 50/60 Hz AC-15: B300: 2 A -250 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 3 A -125 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 5 A -24 Veff AC 50/60 Hz AC-15: B300: 5 A -48 Veff AC 50/60 Hz DC-12: 0,2 A -250 V DC DC-12: 0,4 A -125 V DC DC-12: 2,5 A -48 Veff DC DC-12: 4 A -24 Veff DC DC-15: 0,2 A -250 V DC DC-15: 0,4 A -125 V DC DC-15: 1 A -48 Veff DC DC-15: 3 A -24 Veff DC
Minimális teljesítmény	10 mA -24 Veff
Kiegészítő kapcsolat végpont	Vezeték

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,1 cm
1. csomag szélessége	3,3 cm
1. csomag hossza	8,8 cm
1. csomag súlya	40,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	105
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,687 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------