



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Készülék rövid neve	KBB
Termékkompatibilitás	Canalis KBB busbar trunking 25...40 A
Ajánlat típusa	Classic Control system
Termék vagy alkatrész típusa	Tápegység csatlakoztatás
Conductors material	Alumínium
Le névleges üzemi áram	40 A 25 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	230...415 V
Áramkörök száma	1
Áramsín polaritása	3L + N + PE L + N + PE
Védelem típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő típusa	Kommunikáló
Kommunikációs port protokoll	DALI
Szín	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Zárófedél
Szerelési hely	Jobb
Szerelési mód	Csavarozható
Rögzítés	Összekötősínek
Csatlakozás típusa	Sorkapocs - Pg 21 - csavaros szorító csatlakozó esetén 10 mm ²
Szélesség	320 mm
Mélység	75,5 mm
Magasság	78,5 mm
Nettó súly	500 g
Szabványok	IEC 61439-6

Környezet

IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
-------------------	---------------------------------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	39,500 cm
1. csomag súlya	805,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	8

2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	6,840 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	64
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	61,720 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------