



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid megnevezése	LA4D
Termék vagy komponens típusa	Segédérintkező csoport
Termékkompatibilitás	LC1SK
Kiegészítő érintkezők működése	Pillanatnyi
Pólus érintkező összetétel	2 NO
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...6 mm ² szilárd vagy dugalmas Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm ² szilárd vagy dugalmas Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5...6 mm ² Rugalmas sodrott kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35...2,5 mm ² Rugalmas sodrott kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,35...6 mm ² Rugalmas sodrott nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35...1,5 mm ² Rugalmas sodrott nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Mellső oldal
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V megfelel IEC 60947-1 690 V megfelel BS 5424 690 V megfelel VDE 0113 690 V megfelel CSA C22.2 No 14
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC/DC <= 400 Hz
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	10 A - <55 °C
Kapcsolt biztosíték méretezés	10 A gL megfelel IEC 60947-1 10 A gL megfelel VDE 0660-102
Meghúzási nyomaték	0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Szélesség	27 mm
Termék súlya	0,022 kg

Környezet

Szabványok	VDE 0660-102 IEC 60947-1 NF C 63-120 BS 5424
Termék minősítések	CSA-Ex UL-Aex
IP védettségi szint	IP2xC
Védőkezelés	TC/TH megfelel IEC 60068-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-20...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolás	-50...70 °C
Üzemi magasság	2000 m...5000 m nélkül

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	27 g
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	4 cm
1. csomag hosszúsága	5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S01
Egységek száma az 2. csomagban	60
2. csomag súlya	1,774 kg
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------