



Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék rövid neve	LA4SK
Termék vagy alkatrész típusa	Doboz + konzol alátámasztás, dupla
Termék kompatibilitása	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Mellső oldal
Szerelési mód	Klipstes
Szupresszor technológia	Varisztor (csúcsatárólos)
Vezérlőkör feszültség	12...24 V DC 12...24 V AC
Legnagyobb csúcsfeszültség	2 Uc
Helyi jelzés	LED
Mennyiség készletenként	5 darabos készlet
Magasság	26 mm
Szélesség	6 mm
Mélység	22 mm
Nettó súly	0,01 kg

Környezet

Szabványok	UL 60950 CSA C22.2 No 60950 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CE[RETURN]UKR
IP védettség	IP2X megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés	TC/TH megfelel IEC 60068-1 TC/TH megfelel DIN 50016
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	0,800 cm
1. csomag szélessége	2,800 cm
1. csomag hossza	4,200 cm
1. csomag súlya	4,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1

Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	2,800 cm
2. csomag szélessége	5,000 cm
2. csomag hossza	4,000 cm
2. csomag súlya	26,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	420
3.csomag magassága	15,000 cm
3. csomag szélessége	15,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	2,630 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------