



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPacT NSXm new generation
Készülék rövid neve	MX
Termék vagy alkatrész típusa	Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás	Vezérlés
Feszültségkioldási típus	Nyitó tekercs Munkaáramú kioldó
Vezérlő típusa	START FORWARD nyomógomb
Vezérlőkör feszültség	110...130 V AC 50/60 Hz 125 V DC
Termékcsalád kompatibilitása	Compact ComPacT NSXm new generation Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact H

Kiegészítő jellemzők

Operating threshold	0,7 Un nyitás
Válaszidő	< 50 ms
Vezérlőjel típusa	Fenntartó Impulzus
Impulzus időtartama	>= 20 ms
Kiegészítő kapcsolat végpont	Előhuzalozott 0...0,8 mm ² (AWG 18...AWG 3)sodrott réz
Vezeték csupaszítási hossz	8 mm
Cable length	1 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	6,000 cm
1. csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	82,500 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,000 cm
2. csomag szélessége	13,500 cm
2. csomag hossza	18,500 cm
2. csomag súlya	871,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	10,893 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.