



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250
Termék vagy alkatrész típusa	Kioldóegység
Kioldóegység megnevezése	TM-D
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Termékcsalád kompatibilitása	Compact NSX250
Készülék alkalmazás	Elosztás
Number of poles	4P
Védett pólusok leírása	4t
Nulla helyzete	Bal
Kioldóegység védelmi funkciók	LI
Védelem típusa	L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem I : for rövidzár
Trip unit rated current	250 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Állítható
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Rögzített
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 S -1,5 x In 15 s -6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Állítható
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	5...10 x In
Short-time protection delay adjustment type tsd	Rögzített
Szivárgóáram-védelem	Nincs
Neutral protection settings	1 x Ir (4t)

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	15,0 cm
1. csomag súlya	589,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	23
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	14,034 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------