



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Kábelbemenet lemez csatlakozóhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Készülék alkalmazás	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial S3DB kompakt szekrény Spacial Spacial CRNG kompakt szekrény Spacial Spacial S3D vezérlő head set Spacial Spacial SBM ipari doboz
Készülék összetétel	1 rögzítőelemek 1 lemezek
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Csatlakozó
Rögzítés	Alsó keret Tömszelence lemez
Anyag	Poliamid 6,6
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel
Total cable entry number	8
Kábelbemenet száma	8
Magasság	Valós: 14 mm
Szélesség	Valós: 146 mm Kivágás: 112 mm Rögzítő központi rész: 130 mm
Mélység	Valós : 58 mm Kivágás : 36 mm Rögzítő központi rész : 32 mm
Nettó súly	0,12 kg

Környezet

IP védettségi fok	IP65
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	17 cm
1. csomag súlya	120 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	20 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	20 cm

2. csomag súlya	1,25 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 3. csomagban	300
3. csomag magassága	100 cm
3. csomag szélessége	100 cm
3. csomag hossza	120 cm
3. csomag súlya	55 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------