

Termékadatlap

Jellemzők

NSYTRAB51100

Pattintható jelölő, 10 karakteres (1-100-ig), 5 mm széles, fehér



Fő jellemzők

Termék neve	Linergy TR
Termékcsalád	Linergy
Termék vagy alkatrész típusa	Jelzőszalag
Készülék rövid neve	TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Jelölési tartozék
Termék kompatibilitása	Sorkapocs
Háttér színe	Fehér
Jelölés	1...100
Méret	5 mm

Kiegészítő jellemzők

Megjelölés típusa	Numerikus
Jelzések színe	Fekete
Anyag	Poliamid 6, 30% üvegszállal
Nettó súly	1,4 g

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	3,5 cm
1. csomag hossza	6,5 cm
1. csomag súlya	13,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	1,653 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazásai meghatározására és a termékek vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék