



Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék vagy alkatrész típusa	Gyors belépőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelkezelő tartozék
Készülék alkalmazás	Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása	Spacial Spacial S3DB kompakt szekrény Spacial Spacial CRNG kompakt szekrény Spacial Spacial S3D vezérlő head set Spacial Spacial SBM ipari doboz Thorsman Thalassa PLD megfelelő szekrény Thorsman Thalassa PLA megfelelő szekrény Thorsman Thalassa PLM kompakt szekrény Thorsman Thalassa PLS moduláris hátlap szigetelés Spacial Spacial S3HF kompakt szekrény
Készülék összetétel	1 rögzítőelemek 1 lemezek
Mennyiség készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	Alsó keret Tömszelence lemez
Anyag	Poliamid 6,6
Rögzítési mód	Rögzítő készlettel
Total cable entry number	14
Kábelbemenet száma	6 x 3...6,5 mm 4 x 5...9,2 mm 4 x 9,6...15,9 mm
Magasság	Valós: 14 mm
Szélesség	Valós: 146 mm Kivágás: 112 mm Rögzítő központi rész: 130 mm
Mélység	Valós : 58 mm Kivágás : 36 mm Rögzítő központi rész : 32 mm
Nettó súly	0,16 kg

Környezet

IP védettség fok	IP65
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1. csomag hossza	17 cm
1. csomag súlya	154 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL

Egységek száma 2. csomagban	40
2.csomag magassága	20 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	6,16 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------