


SDN2800323

SEDNA 2P+F franciacsapos csatlakozóaljzat,
biztonsági zsaluval, csapófedéllel, IP44, fehér



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Function	Csatlakozóaljzat
Delivery form	Keret nélkül
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F biztonsági zsaluval
Aljzatok szabványának leírása	Franciacsapos földcsatlakozás
Névleges áram	16 A -250 V AC
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági
További információk a csatlakozóaljzatról	Csapófedél

Kiegészítő jellemzők

Vezeték hosszúság	13 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	46,3 mm
Nettó súly	0,078782 kg
Depth of visual part	18 mm
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 52...69 mm Csavarok
Magasság	71 mm
Felületkezelés	Fényes
Material of visible parts	ASA + PC
Wire structure	Merev Rugalmas
Terminal capacity	2 vezeték(ek) 2,5 mm ²
Kind of terminals	Kiemelőkarok
Teljesítménytartomány	3680 W

Környezet

IP védettség fok	IP44
Terméktanúsítványok	B
Szabványok	IEC 60884-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	78,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10

2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	864,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	11,035 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------