

VW3A8306R03

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, soros
Modbus kábel, RJ45, 0,3m



Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozókábel
Termék kompatibilitása	TWDNADK70P Modbus jelosztó blokk LU9GC3 TSXCUSB485 VW3A8306TF010 VW3A8306TF03
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Modbus jelosztó blokk LU9GC3 Modbus T-elosztódoboz Kapocs vagy Modbus hálózati port
Tartománykompatibilitás	Zelio Logic Altivar 31 Preventa XY2 Modicon M258 Modicon LMC078 Altivar Altivar 71 Plus Altivar 38 Altivar 71Q Altivar 12 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 212 Altivar Process ATV600 except Sercos drives Modicon M238 logikai vezérlő Altivar IMC Altivar 212 Altistart 22 Altivar Process ATV900 Lexium SD3 Altivar 32 Altivar Easy 310 Altivar 61 Plus Altivar 31C Altivar Machine ATV320
Kábelhossz	0,3 m
Villamos csatlakozás	2 kivezetés levehető csatlakozóhoz - RJ45

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,025 kg
------------	----------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1. csomag hossza	5,500 cm
1. csomag súlya	24,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	60
2. csomag magassága	30,000 cm

2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,048 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	480
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	26,204 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------