

VW3M5101R200

Lexium kiegészítő, Szervomotor kábel,
4x1,5mm²+2x1mm², 20m



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Teljesítmény csatlakozás
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előre összeszerelt hálózati csatlakozószinór készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás	Szervomotor BMH, 1 motorterek (70 mm) Szervomotor BMH, 2 motorterek (70 mm) Szervomotor BMH, 3 motorterek (70 mm) Szervomotor BMH, 1 motorterek (100 mm) Szervomotor BMH, 2 motorterek (100 mm) Szervomotor BMH, 3 motorterek (100 mm) Szervomotor BMH, 1 motorterek (140 mm) Szervomotor BSH, 1 motorterek (55 mm) Szervomotor BSH, 2 motorterek (55 mm) Szervomotor BSH, 3 motorterek (55 mm) Szervomotor BSH, 1 motorterek (70 mm) Szervomotor BSH, 2 motorterek (70 mm) Szervomotor BSH, 3 motorterek (70 mm) Szervomotor BSH, 1 motorterek (100 mm) Szervomotor BSH, 2 motorterek (100 mm) Szervomotor BSH, 3 motorterek (100 mm) Szervomotor BSH, 1 motorterek (140 mm)
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Szervomotor és szervohajtás között
Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 15 Lexium 15 mozgásvezérlés Lexium 32i
Kábelhossz	20 m
Kábelösszetétel	4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	AS-Interface csatlakozó - ipari M23 esetén szervomotor felőli oldal Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
Nettó súly	4,51 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,600 cm
1. csomag szélessége	41,500 cm
1. csomag hossza	45,500 cm
1. csomag súlya	4,452 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	105,580 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------