

VW3M5103R50

Lexium kiegészítő, BSH motor kábel 4*2 5m



Fő jellemzők

Termék vagy alkatrész típusa	Teljesítmény csatlakozás
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsínor készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás	Szervomotor BMH, 1 motorterek (190 mm) szerelés típusa külső felszerelé megfelelő IEC 60204-2[RETURN]Szervomotor BMH, 3 motorterek (205 mm) szerelés típusa külső felszerelé megfelelő IEC 60204-2[RETURN]Szervomotor BSH, 2 motorterek (140 mm)[RETURN]Szervomotor BSH, 3 motorterek (140 mm)[RETURN]Szervomotor BSH, 4 motorterek (140 mm)
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely	Szervomotor és szervohajtás között
Termékcsalád kompatibilitása	Lexium 32i Lexium 15 mozgásvezérlés Lexium 15
Kábelhossz	5 m
Kábelösszetétel	4 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal AS-Interface csatlakozó - ipari M40 esetén szervomotor felőli oldal
Nettó súly	2,13 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,800 cm
1. csomag szélessége	38,500 cm
1. csomag hossza	39,200 cm
1. csomag súlya	2,554 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	90,460 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
PVC-mentes	Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------