



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa	1 áramváltó
Termék kompatibilitása	Beépített LED
Fénytömb típusa	Dupla blokk tesztlámpához
[Us] névleges betáplálási feszültség	48...230 V AC
Elektromos csatlakozás	Kábelek

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Műanyag
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály esetén Harmony XB4R megfelel IEC 60536 II osztály esetén Harmony XB5R megfelel IEC 60536
Nettó súly	0,01 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 UL 508-CM IEC 60947-6-1 IEC 60947-6-1 IEC 60947-5-1/1991 JIS C 852 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]GOST[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]UL listed[RETURN]BV[RETURN]CSA-Ex
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,3 cm
1. csomag szélessége	3,4 cm
1. csomag hossza	8,8 cm
1. csomag súlya	29 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15 cm

2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	1,73 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Wiring Diagram

