



### Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iSSW
Tipo prodotto	Interruttore commutatore
Nome dispositivo	iSSW
Applicazione	Circuito di controllo elettrico
Numero di poli	1P
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Norme di riferimento	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

### Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	20 A
Tipo di comando	Leva 2 posizioni
Marcatura	0 - 1
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	75 mm
Colore	Bianco
Durata elettrica	AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8
Connessioni - morsetti	Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> flessibile Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> rigido senza terminazione cavo
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Grado di inquinamento	3
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-20...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,6 cm
Confezione 1: larghezza	1,8 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	46 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12

Confezione 2: altezza	7,8 cm
Confezione 2: larghezza	9,8 cm
Confezione 2: profondità	23,3 cm
Confezione 2: peso	583 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,735 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------