



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Aljzatszám	2
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F
Színárnyalat	Fehér
A csomagolás típusa	Tasakos

### Kiegészítő jellemzők

Készülék bemutatása	Komplett termék
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok54...72 mm
Aljzat szabványa	CEE 7/3
Aljzat szabványától eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges áram	16 A -250 V AC
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): keret ASA + PC: fedlap
Vezeték hosszúság	11 mm
Vezető anyaga	Réz
Csatlakozások - bekötési pontok	Kiemelőkarok
Kábelek száma	2 vezeték(ek)2,5 mm <sup>2</sup>
Kábel merevsége	Tömör sodrott Merev Rugalmas
Mennyiség készletenként	1
IP védettség fok	IP20
Kiálló mélység	23 mm
Szélesség	83 mm
Magasság	123 mm
Mélység	46 mm

### Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Terméktanúsítványok	VDE[RETURN]UKR

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	12,500 cm
1. csomag súlya	102,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	10,000 cm
2. csomag szélessége	20,000 cm
2. csomag hossza	31,500 cm
2. csomag súlya	1,125 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	50
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	6,536 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------