



### Presentazione

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilità gamma                  | Harmony XVP<br>Harmony XVB<br>Harmony XVD |
| Descrizione accessori                | Protected LED bulb                        |
| Tipo di accessori                    | Lampadina LED                             |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori illuminazione                   |
| Accessori / destinazione elementi    | Segnalatore e banco di indicatori         |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 230 V CA                                  |
| Tipo di segnalazione                 | Fisso                                     |
| Colore segnalazione                  | Giallo                                    |
| Vendita quantità indivisibile        | 1   |

### Caratteristiche tecniche

|                  |          |
|------------------|----------|
| Assorbimento [A] | 17 mA    |
| Attacco lampada  | BA 15d   |
| Peso prodotto    | 0,015 kg |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 5,8 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 3,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 12,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 60      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 945,0 g |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACh           | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>   |
| REACh senza SVHC            | Si  |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Si</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio  |
| WEEE                   | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|