

Scheda prodotto

Caratteristiche

GS2AE82

Prolunga albero TeSys GS per int. sez., da 30 a 32 A 5 x 5 mm mmmm



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	GS2AE
Tipo prodotto	Shaft extension
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di controllo
Compatibilità gamma	TeSys TeSys GS GS1D[RETURN]TeSys TeSys GS GS2D[RETURN]Fupact FuPacT GS GSB32[RETURN]Fupact FuPacT GS GSC32
Switch rated current	30 A 32 A

Caratteristiche tecniche

Lunghezza	200 mm
Sezione albero	5 x 5 mm
Peso prodotto	0,1 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	86,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,058 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months
