Scheda prodotto
Caratteristiche

A9A26970
N° 10 pz blocchi a lucchetto per iC60/iID/Reflex iC60/iSW-NA

Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Blocco a lucchetto
Accessori / categoria degli elementi	Accessori per blocco
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Leva
Descrizione opzioni bloccaggio	Piombabile Blocco tasti in posizione OFF o ON
Padlock diameter	3…6 mm
Compatibilità gamma	Acti9 - Acti9 iC60 Acti9 - Acti9 iID Acti9 - Acti9 iSW Acti9 - Vigi iC60 - Acti9 - Acti9 iID K Acti9 - - Acti9 - Acti9 Reflex iC60 Acti9 - Acti9 iC60 RCA iC60 - Acti9 - Acti9 iC60 ARA iC60 - Acti9 - Acti9 iSW-NA Acti9 - Acti9 iK60 iK60N - Acti9 - Acti9 iC40 Acti9 - Acti9 iDPN H VigiARC Acti9 - Acti9 iDPN N VigiARC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	42,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,880 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months