



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	FT
Nome dispositivo	GV2G
Tipo prodotto	Blocco terminale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Numero di poli	3P
Compatibilità gamma	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	63 A
Installazione	Guida DIN 35 mm
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-1
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 solido AWG 4 Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...16 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...16 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...25 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...4 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...6 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...4 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 flessibile AWG 4
Coppia di serraggio	1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite 2,2 Nm - su connettore
Peso prodotto	0,115 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,1 cm
Confezione 1: larghezza	11,9 cm
Confezione 1: profondità	15,2 cm
Confezione 1: peso	120,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,866 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	640
Confezione 3: altezza	77,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	85,85 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------