



### Presentazione

Range	Actassi
Product	Piastra di copertura con adattatori
Product destination	Pannello a fibre ottiche
Attrezzature fornite	12 bussole LC duplex multimodali OM2/OM3/OM4 per LC

### Caratteristiche tecniche

Materiale	PC
Tipologia fissaggio	A scatto
Colour	Nero
Larghezza	120 mm
Altezza	35 mm
Profondità	5,6 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,7 cm
Confezione 1: larghezza	4,7 cm
Confezione 1: profondità	14 cm
Confezione 1: peso	60,4 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	96
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	29,9 cm
Confezione 2: profondità	39,8 cm
Confezione 2: peso	6,498 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	2304
Confezione 3: altezza	102 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	168,462 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------