



Presentazione

Gamma	Canalis
Tipo di offerta	Control system
Tipo prodotto	Connettore
Applicazione	Illuminazione Spine di derivazione
Compatibilità gamma	Canalis KBA elemento rettilineo Canalis KBB elemento rettilineo
Corrente nominale di impiego [Ie]	16 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Protocollo di comunicazione delle porte	DALI KNX
Polarità unità di derivazione	L1 + N + PE
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Colore bloccaggio derivazione	Verde

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Tipologia protezione	Senza protezione
Collegamento elettrico	Precablato con SO5Z1Z1-F - 5 1 mm ² per 1 m lunghezza
Larghezza	55 mm
Profondità	12,5 mm
Altezza	42 mm
Peso prodotto	100 g
Quantità per confezione	Set da 10
Norme di riferimento	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI EN 60529
------------------------	---------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Confezione 1: peso	125,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	10,000 cm

Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	39,000 cm
Confezione 2: peso	1,352 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	960
Confezione 3: altezza	74,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	136,800 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------