



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	BZ
Nome dispositivo	LA9Z
Tipo prodotto	Adattatori per sistemi sbarre
Numero di direzioni	1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Prisma G Prisma P Prisma - Spacial Compact
Compatibilità prodotto	NSX400...630 PowerPact NL
Numero di poli	3P
Corrente ammessa	200 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 5 mm 250 A - sezione trasversale barra distribuzione: 15 x 5 mm 320 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 5 mm 400 A - sezione trasversale barra distribuzione: 25 x 5 mm 450 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 5 mm 360 A - sezione trasversale barra distribuzione: 12 x 10 mm 520 A - sezione trasversale barra distribuzione: 20 x 10 mm 630 A - sezione trasversale barra distribuzione: 30 x 10 mm
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V
Passo condotto sbarre	60 mm
Larghezza	139 mm
Altezza	270 mm
Profondità	63 mm
Colore	Grigio antracite

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
------------------------	---------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,500 cm
Confezione 1: profondità	31,500 cm
Confezione 1: peso	2,076 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,281 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	63,140 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------