



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Supporto cavo pendente
Compatibilità prodotto	KS
Montaggio disp. fissaggio	Sotto il soffitto o con trave a I-Beam
Carico massimo	80 kg
Quantità per confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di fissaggio
Corrente di esercizio nominale [Ie]	400,0 A
Larghezza	135 mm
Profondità	328 mm
Altezza	1 m
Peso prodotto	2,7 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
----------------------	----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	35,600 cm
Confezione 1: larghezza	3,000 cm
Confezione 1: profondità	18,300 cm
Confezione 1: peso	1,380 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	19,400 cm
Confezione 2: profondità	106,000 cm
Confezione 2: peso	10,590 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	74,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	192,000 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------