



### Presentazione

Nome prodotto	Wiser for KNX
Tipo prodotto	Controllore logico

### Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet KNX IP (Internet Protocol) Modbus
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	2 W
LED indicator	LED (verde)carico sulla CPU: LED (verde/rosso)alimentazione KNX/reset:
Interfaccia	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Tipo di connessione integrata	1 porta USB 2.0
Tipo di controllo	Pulsante RESET
Connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 2 cavi 0,8 mm <sup>2</sup> Alimentazione: morsetto a pinza1,5 mm <sup>2</sup> Seriale: morsetto a pinza1,5 mm <sup>2</sup>
Installazione	Guida DIN
Altezza	90 mm
Larghezza	52 mm
Profondità	58 mm

### Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-5...45 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Umidità relativa	0...93 %
Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	IEC 60950-1

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,400 cm

Confezione 1: peso	126,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,500 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	34,800 cm
Confezione 2: peso	1,380 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,912 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------