



Presentazione

Gamma prodotto	"ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX100...250"
Nome dispositivo	VigiPacT
Tipo prodotto	Vigi add-on
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX250 new generation" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX250" interruttore automatico
Numero di poli	4P
Corrente nominale [In]	250 A
Tipo di protezione differenziale	Classe A Classe AC
Tipo regolazione sensibilità differenziale residua	Regolabile
Sensibilità differenziale	0,03 A per classe A 0,1 A per classe A 0,3 A per classe A 0,5 A per classe A 1 A per classe A 3 A per classe A 10 A per classe AC 30 A per classe AC
Tipo regolazione ritardo guasto a terra residuo	Regolabile
Regolazione temporizzazione differenziale residua [Δt]	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Caratteristiche tecniche

Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	440...550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Protezione differenziale	Con
Tempo massimo di interruzione	800 ms
Categoria di sovratensione	IV

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Norme di riferimento	IEC 60947-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,2 cm
Confezione 1: profondità	17,2 cm
Confezione 1: peso	1,316 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	16,5 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------