



Presentazione

Gamma prodotto	"ComPacT NSX100...250 new generation" "ComPacT NSX100...250"
Nome dispositivo	VigiPacT
Tipo prodotto	Vigi add-on
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX100 new generation" interruttore automatico "ComPacT new generation" "ComPacT NSX160 new generation" interruttore automatico "ComPacT new generation" "ComPacT NSX250 new generation" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX100" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX160" interruttore automatico Compact "ComPacT NSX250" interruttore automatico
Numero di poli	4P
Corrente nominale [In]	100 A 160 A 250 A
Tipo di protezione differenziale	Classe A Classe AC
Tipo regolazione sensibilità differenziale residua	Regolabile
Sensibilità differenziale	0,03 A per classe A 0,1 A per classe A 0,3 A per classe A 0,5 A per classe A 1 A per classe A 3 A per classe A 10 A per classe AC 30 A per classe AC

Caratteristiche tecniche

Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	200...440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Protezione differenziale	Senza
Tempo massimo di interruzione	800 ms
Categoria di sovratensione	IV

Ambiente

Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Norme di riferimento	IEC 60947-2

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,6 cm
Confezione 1: larghezza	14,4 cm
Confezione 1: profondità	17,2 cm
Confezione 1: peso	1,31 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	10,93 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------