Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYCRTM1U1PS
Piastra passacavi con spazzola

Presentazione

Gamma prodotto	Actassi
Tipo prodotto	Pannello frontale 19"
Applicazione	Multifunzione Applicazione elettronica
Quantità per confezione	Set da 1
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Actassi
Numero di unità rack	1U
Supporto di montaggio	Rack 19", Fronte o retro
Compatibilità prodotto	Cassette Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA Armadi Actassi
Composizione dispositivo	1 Piastra 19" 1 guarnizione spazzola
Materiale	Sheet steel
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio 19": Montanti rack 19"
Numero di unità da 19"	1
Altezza	44,45 mm
Larghezza	465 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,0 cm
Confezione 1: profondità	49,0 cm
Confezione 1: peso	720,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months