



Presentazione

Gamma	Spacial
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta
Tipo prodotto	Piastra di copertura
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità gamma	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Nominal dimensions of the housing	- H: 600 mm W: 800 mm
Installazione	Su set di collegamento telaio
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 Piastra di copertura cerniere
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo di fissaggio	Con viti
Tipo di piastra frontale	Piano con cerniera
Altezza	Nominale: 600 mm Reale: 599,5 mm
Larghezza	Nominale: 800 mm Centri di fissaggio: 678 mm Reale: 702 mm
Profondità	Reale : 12 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	60,5 cm
Confezione 1: profondità	70,5 cm
Confezione 1: peso	7,164 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	94
Confezione 2: altezza	106,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	686,0 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------