

Scheda prodotto

Caratteristiche

OVA48606

Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato
Diagnosi Centralizzata DiCube, SE/SA, 32m,
1,5h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza



Presentazione

Gamma	Exiway
Nome prodotto	Exiway Smartexit Dicube
Tipo prodotto	Segnalazione di sicurezza
Applicazione	Emergenza Illuminazione
Funzione	Autodiagnosi (Activa) Controllo centralizzato (DiCube)
Colore	Bianco
Alimentazione	Permanente Non Permanente
Apparecchiatura fornita	Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/ Sinistra/2Basso)
Colore	Bianco
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Exiway Exiway DiCube modulo di controllo Exiway Exiway DiCube centralina
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V
Sorgente luminosa	LED
Colore sorgente luminosa	Bianco
Potenza assorbita VA	5,61 VA
Potenza assorbita	2,77 W
Capacità batteria	1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Montaggio dispositivo	Parete fissaggio diretto Soffitto fissaggio diretto Bandiera fissaggio diretto Sospensione parete Sospensione soffitto
Distanza visibilità	32 m
Tempo di ricarica	12 H
Autonomia	1,5h
Tipo di lampadina	LED 100000 H
Materiale	Policarbonato autoestinguente PMMA (polimetilmetacrilato)
Altezza	308 mm
Larghezza	218 mm
Profondità	45 mm
Peso prodotto	0,7 kg

Ambiente

Grado di protezione ip	IP40
Temperatura ambiente	0...40 °C
Resistenza al fuoco	850 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 60598-2-22 EN/IEC 62471 EN 62034

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	22,0 cm
Confezione 1: profondità	33,0 cm
Confezione 1: peso	900,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 anni
----------	--------