



Presentazione

Gamma prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per illuminazione
Tipo prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio 2 cable
Power factor	0,9

Caratteristiche tecniche

Outlet standard deviation	Senza presa
Potenza nominale della lampada	5 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/230 V CA 50/60 Hz
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato
Flusso luminoso	500 lm
Temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
Collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m supplied Cavo quick connector 1 m supplied
Installazione	Parti metalliche Traverse
Tipologia fissaggio	Fissaggio magnetico Viti
Compatibilità gamma	Spacial Thalassa
Lunghezza	310 mm
Altezza	30,5 mm
Colore	Alluminio

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe di isolamento	Classe I
Norme di riferimento	IEC 60598
Temperatura ambiente operativa	-10...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-16...65 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	34,000 cm
Confezione 1: peso	530,000 g

Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,153 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	56,612 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------