



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Tipo prodotto	Supporto
Applicazione prodotto	Condotto per cavi
Compatibilità gamma	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SBM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM Spacial Spacial CRN
Anwendung	Multifunzione
Installazione	Guida DIN Piastra montaggio Telequick
Composizione dispositivo	1 supporto clip
Quantità per confezione	Set da 20

Caratteristiche tecniche

Materiale	PA (poliammide)
Tipo di fissaggio	Agganciato
Altezza	40 mm
Larghezza	24 mm
Profondità	15 mm
Diametro	0 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,0 cm
Confezione 1: profondità	17,0 cm
Confezione 1: peso	4,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	6,0 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm
Confezione 2: profondità	16,0 cm
Confezione 2: peso	81,0 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	500
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,336 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------