



### Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Tipo prodotto	Supporto
Applicazione prodotto	Condotto per cavi
Compatibilità gamma	Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SBM Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3CM Spacial Spacial CRN
Anwendung	Multifunzione
Installazione	Porta
Composizione dispositivo	1 supporto
Quantità per confezione	Set da 10

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Tipo di fissaggio	Con viti su apparecchio 22 mm
Altezza	100 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	11,5 mm
Diametro	22,5 Mm 0 mm

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	11,0 cm
Confezione 1: peso	30,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,0 cm
Confezione 2: larghezza	4,0 cm
Confezione 2: profondità	11,0 cm
Confezione 2: peso	301,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	4,933 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------