



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Descrizione linee	"1L + N"
Length in 18 mm modules	8

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	Uscita: 8 N + 1 L "ingresso": 1 N + 1 L
Configurazione poli per 1 via	Uscita: 1 "1P + N" "ingresso": 1 "1P + N"
Passo di collegamento	"Ingresso": 18 mm Uscita: 9 mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	Uscita: 18 mm "ingresso": 36 mm
Isolamento	Isolato
Device presentation	Tagliabile
Attrezzature fornite	5 "copridenti"
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V CA
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	16
Altezza	21 mm
Profondità	24,5 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità gamma	"Resi9" "Resi9 XP DM" "Resi9" "Resi9 XP ID" "Resi9" "Resi9 XP DA" "Resi9" "Resi9 XP CT" "Resi9" "Resi9 XP TL" "Resi9" "Resi9 XP SF" "Resi9" "Resi9 XP CM"

Ambiente

Certificazioni prodotto	CE
-------------------------	----

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,3 cm
Confezione 1: larghezza	2,5 cm
Confezione 1: profondità	14,3 cm

Confezione 1: peso	48 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	6,2 cm
Confezione 2: larghezza	8,7 cm
Confezione 2: profondità	20,7 cm
Confezione 2: peso	293 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	90
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,763 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------