



### Presentazione

Gamma prodotto	Prisma P
Gamma	Prisma
Compatibilità gamma	Prisma Prisma P cubicle
Tipo di prodotto o componente	Piastra passacavo
Compatibilità prodotto	Quadro IP31

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cubicolo + canalina - larghezza 650 + 150 mm
Tipo di piastra passacavo	Two part gland plate
Materiale	Lamiera acciaio trattata
Quantità per confezione	Set da 1
Larghezza	800 mm
Profondità	400 mm
Peso prodotto	3,92 kg
Finitura superficie	Liscio Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP31
------------------------	------

### Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	3,95 kg
Altezza imballo 1	3,5 cm
Larghezza imballo 1	21 cm
Lunghezza imballo 1	72,5 cm
Tipo unità imballo 2	BB1
Numero unità imballo 2	5
Peso imballo 2	20,5 kg
Altezza imballo 2	16 cm
Larghezza imballo 2	53,5 cm
Lunghezza imballo 2	82 cm
Tipo unità imballo 3	PAL
Numero unità imballo 3	40
Peso imballo 3	176 kg
Altezza imballo 3	81 cm
Larghezza imballo 3	82 cm
Lunghezza imballo 3	120 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------