



### Presentazione

Gamma	Mureva
Nome prodotto	Mureva BOX
Tipo prodotto	Scatola di montaggio

### Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Numero di file orizzontali	0
Corrente nominale [In]	32 A 16 A
Tipo di guida	DIN
Entrata cavo	: pareti lisce
Materiale contenitore	Housing: polimero autoestinguente
Peso prodotto	0,308 kg
Dimensioni base	103 x 225 mm
Larghezza	103 mm
Altezza	250 mm
Profondità	70 mm
Colore	Housing: grigio chiaro (RAL 7035)

### Ambiente

Norme di riferimento	IEC 309-2 EN 60309-2 CEI 60529 EN 62262 IEC 309-1 EN 60439-1 IEC 695-2-1 EN 60309-1
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforme a EN 50102
Caratteristiche ambientali (UV)	UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013
Temperatura ambiente operativa	-25...40 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,3 cm
Confezione 1: profondità	24,5 cm

Confezione 1: peso	356,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,35 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Minimum percentage of recycled plastic content	78

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------