



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Descrizione accessori	Tubo supporto di alluminio Ø 20 mm con staffa in metallo
Tipo prodotto	Support tube
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Accessori / destinazione elementi	Banchi segnali e indicatori luminosi Ø 45 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessori	Tubo di supporto con staffa
Compatibilità prodotto	XVM.
Colore	Alluminio
Altezza sotto base unità	263 mm
Lunghezza	250 mm
Peso prodotto	0,242 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	29,1 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	6,1 cm
Confezione 1: peso	243,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,135 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	60,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	240,0 cm
Confezione 3: peso	147,12 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni e montaggio



Lunghezza tubo di supporto		b1 (tubo + piastra)		b2 (altezza sotto unità di base)	
mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
250	9,84	283	11,14	256	10,08

Apertura del pannello

