



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma Pack 250 duct Prisma Prisma G duct
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Pack enclosure - bredde 300 mm
Installert utstyr	Fupact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast ISFT160 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6 modul(er): ISFT160, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 6 modul(er): ISFT160, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt 9 modul(er): ISFT160, direkte i 300 mm BredPack enclosure
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	150 mm
Vekt	0,4 kg
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 6 150 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 6 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 150 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	22,000 cm
Package 1 Weight	400,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	20,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,560 kg
Enhetstype pakke 3	P12

Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	55,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	22,240 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------