




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon forbindelse
Polene beskrivelse	2 x 4P: kilowatt-time meter Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6 modul(er): kilowatt-time meter i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): forbindelse i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	540 mm
Høyde	295 mm
Vekt	5,86 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling forbindelse 2 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 6 12,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	68,0 cm
Pakke 1 Vekt	93,0 cm
Package 1 Weight	5,87 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	100,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	105,92 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------