



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 250 Kapsling
Type frontplate	Flat

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm Pack enclosure - bredde 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	1
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	50 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,3 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap 600 mm Prisma G veggskap 650 mm 400 mm Prisma P kapsling 600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	53,0 cm
Package 1 Weight	310,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	17,5 cm
Pakke 2 Bredde	13,0 cm
Pakke 2 Lengde	52,5 cm
Pakke 2 Vekt	4,96 kg
Enhetstype pakke 3	P12

Antall enheter i pakke 3	864
Pakke 3 Høyde	94,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	279,84 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------