




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	TeSys: fast D eller K kontaktorer <= 40 A - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	9 x 4P: modulær skinne support: D eller K kontaktorer <= 40 A Horisontal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	150 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,68 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap TeSys D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 4P 9 direkte 3 600 mm Prisma G veggskap TeSys D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 4P 9 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling TeSys D eller K kontaktorer <= 40 A fast horisontal 4P 9 direkte 3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	16,2 cm
Pakke 1 Vekt	52,5 cm
Package 1 Weight	660,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,5 cm

Pakke 2 Bredde	17,0 cm
Pakke 2 Lengde	53,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,8 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	450
Pakke 3 Høyde	102,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	334,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------