



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma Prisma P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,1 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar kipp Horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar kipp Horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar kipp Horisontal 3P 1 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar kipp Horisontal 3P 1 direkte 5

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	21,0 cm
Pakke 1 Vekt	31,0 cm
Package 1 Weight	1,228 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	78,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	89,7 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------