



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G Kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Fupact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon Fupact: fast ISFT100N - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: fast ISFT160 Vertikal installasjon 6 x 3P: fast ISFT100N Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	8 modul(er): ISFT100N, baksidetilkobling på skinne i 600 mm Bredgulvskap 8 modul(er): ISFT100N, baksidetilkobling på skinne i 600 mm Bredveggskap 8 modul(er): ISFT160, baksidetilkobling på skinne i 600 mm Bredgulvskap 8 modul(er): ISFT160, baksidetilkobling på skinne i 600 mm Bredveggskap
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm
Høyde	250 mm
Vekt	4,26 kg
Functional unit	600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6 baksidetilkobling på skinne 8 100 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6 baksidetilkobling på skinne 8 100 mm 600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 baksidetilkobling på skinne 8 75 mm 600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 baksidetilkobling på skinne 8 75 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	45,0 cm
Package 1 Weight	4,27 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	21,5 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	80,32 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------