



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma G duct Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Glass
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	450 mm
Bredde	300 mm
Vekt	1,14 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	400 mm 400 mm Prisma P kapsling 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 1 9 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 1 9

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	25,000 cm
Pakke 1 Vekt	45,000 cm
Package 1 Weight	1,140 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	13,000 cm
Pakke 2 Bredde	28,000 cm

Pakke 2 Lengde	47,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,120 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	16
Pakke 3 Høyde	33,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	18,240 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------