




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Kilde overgang: fast NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: Fjernkontroll - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 3P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang Horisontal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 ... 630 kilde overgang Horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10 modul(er): NSX400 ... 630 kilde overgang uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	650 mm
Høyde	500 mm
Vekt	2,82 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast fjernkontroll horisontal 3P 2 direkte 10 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling kilde overgang NSX400 ... 630 kilde overgang uten fast fjernkontroll horisontal 4P 2 direkte 10 12,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	57,4 cm
Package 1 Weight	2,82 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	IT
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder