



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	Prisma Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS2000...2500 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV2000...2500 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV2000...2500 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV2000...2500 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Bakre tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	500 mm
Bredde	500 mm
Vekt	3,54 kg
Antall pr. sett	Sett å 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 16 650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 16

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	53,0 cm
Pakke 1 Vekt	54,0 cm
Package 1 Weight	3,54 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	85 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	96,96 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------